


Drukvoedingsplaat VIGP-03-7,0-U

Artikelnummer: 525435
Einde productie

FESTO

voor ventieleiland 03 MAXI, voor hulpstuurlucht met geïntegreerde oppervlaktegeluiddemper.

Einde productie. Leverbaar tot 2017. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Rastermaat	36 mm
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk	3 ... 6 bar
Bedrijfsspanningsbereik DC	24 V
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Productgewicht	520 g
Soort bevestiging aansluitplaat	met inwendige schroefdraad
Bevestigingstype ventiel	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Pneumatische aansluiting 5	G1/2