

# kunststofslang PUN-V0-6X1-GN

Artikelnummer: 525446

FESTO

vlamvertragend



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	6 mm
Debietrelevante buigradius	26,5 mm
Binnendiameter	4 mm
Min. buigradius	12 mm
Eigenschappen slang	Suitable for energy chains
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,7 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 7 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 101,5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0,095 ... 1 MPa
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 10 bar
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-13,775 ... 145 psi
Opmerking over werkdruk	Water: max. 0,6 MPa bij max. 50 °C
Toelating	TÜV
Afdeling voor uitgifte van certificaten	B 013277 0506 00
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75mm)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-35 ... 60 °C
Opmerking over omgevingstemperatuur	For unpressurised use up to 90 °C
Productgewicht volgens lengte	0,02 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm met moer voor koppelingsstekker binnendiameter 4 mm
Kleur	groen
Opmerking over kleur	Door vlambeveiliging afwijking van de standaardkleur
Shore-hardheid	D 54 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)