

# kunststofslang PAN-V0-6X1-BR-20

Artikelnummer: 525486

Einde productie

FESTO

vlamvertragend

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	8 mm
Debietrelevante buigradius	30 mm
Binnendiameter	4 mm
Min. buigradius	13 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> Mineraalolie
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (ommanteling)
Omgevingstemperatuur	-30 ... 90 °C
Productgewicht volgens lengte	0,049 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 6 mm
Kleur	bruin
Shore-hardheid	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	Polyamide 12 PVC-P