

kunststofslang PAN-V0-8X1-BR-20

Artikelnummer: 525487

Einde productie

FESTO

vlamvertragend

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Buitendiameter	10 mm
Debietrelevante buigradius	45 mm
Binnendiameter	6 mm
Min. buigradius	24 mm
Temperatuurafhankelijke werkdruk	-0,95 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-] Water volgens fabrikantenverklaring op www.festo.com Mineraalolie
Brandtest materiaal	UL94 V-0 (ommanteling)
Omgevingstemperatuur	-30 ... 90 °C
Productgewicht volgens lengte	0,065 kg/m
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting buitendiameter 8 mm
Kleur	bruin
Shore-hardheid	A 72 +/-4 D 57 +/-3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal slang	Polyamide 12 PVC-P