



# naderingsschakelaar CRSMT-8-PS-K-LED-24

Artikelnummer: 525563

FESTO

elektrisch, contactloos, PNP, voor aandrijvingen met T-gleuf, corrosie- en zurenbestendig.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor T-gleuf
Toelating	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	0,2 ms
Uitschakeltijd	0,5 ms
Max. schakelfrequentie	1.000 Hz
Max. uitgangsstroom	100 mA
Max. schakelvermogen DC	3 W
Spanningsdaling	≤ 1,8 V
Reststroom	≤ 0,1 mA
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Polariteitsbescherming	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel 3-aderig
Kabellengte	2,5 m
Materiaal kabelmantel	TPE-O
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf
Productgewicht	40 g
Materiaal behuizing	PP hooggelegeerd staal roestvrij
Schakelstatusweergave	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP68 IP69K
Isolatiespanning	500 V
Vervuilingsgraad	3