


Aansluitblok VIGI-04-D-2-1/2

Artikelnummer: 525571

FESTO

voor ventieleiland



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale diameter	10 mm
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgaande boring
Aansluiting stuurlicht 12	G1/8
Aansluiting stuurlicht 14	G1/8
Pneumatische aansluiting 3/5 samengevoegd	G3/4
Pneumatische aansluiting 1	G3/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Pneumatische aansluiting 4	G1/2
Pneumatische aansluiting 5	G3/4
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitgiet aluminium