


Aansluitblok VIGK-04-D-1-3/8-NPT

Artikelnummer: 525573

FESTO

voor ventieleiland 04, hoge debiet, ISO-ventielen grootte 1, (G3/8)
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	149 mm
Werkdruk	-0,9 ... 16 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging aansluitplaat	met doorgaande boring
Aansluiting hulpstuurlucht 12/14	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 2	NPT3/8-18
Pneumatische aansluiting 3	NPT1/2-14
Pneumatische aansluiting 4	NPT3/8-18
Pneumatische aansluiting 5	NPT1/2-14
Materiaal - informatie aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium