


verbindingskabel KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Artikelnummer: 525654

FESTO

heel flexibel, voor de snelschakelventielen MH2/MH3 en de multipoolverdeler MPV



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	LED
Beschermingsgraad	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 ... 50 °C
Aandraaimoment	0,25 Nm
Productgewicht	18 g
Elektrische aansluiting	Haakse contactdoos / rechte stekker vierkant ontwerp / M8x1 2-polig / 3-polig
Kabelmontage	2x0,25
Kabeldiameter	3,4 mm
Kabellengte	0,5 m
Aardverbinding	niet beschikbaar
Soort bevestiging	op magneetventiel met centrale schroef M2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	PA
Informatie materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Informatie materiaal insteekcontact	brons