

debietregelaar met terugslag GRXA-HG-1/4-QS-8



Artikelnummer: 525670

Einde productie

FESTO

met stopfunctie en QS-insteekaansluiting.

Einde productie. Leverbaar tot 2019. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Ventiel functie	Ontluchtingsdebietregelaar met terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-8
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Soort bediening	pneumatisch
Instelelement	Gleufschroef
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
normaal nominaal debiet in smoorrichting	280 l/min
Stuurdruk	2 ... 10 bar
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Inbouwpositie	willekeurig
Werkdruk volledig temperatuurbereik	0,5 ... 10 bar
Standaarddebiët in smoorrichting 6 -> 0 bar	470 l/min
Standaarddebiët in terugslagrichting 6 -> 0 bediend	440 ... 500 l/min
Standaarddebiët in terugslagrichting 6 -> 0 onbediend	460 ... 520 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting bediend	190 ... 260 l/min
normaal nominaal debiet in terugslagrichting onbediend	200 ... 280 l/min
Schakeltijd uit	44 ms
Schakeltijd in	6 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Lagertemperatuur	-10 ... 40 °C
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Nominaal aandraaimoment	11 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 10 %
Productgewicht	58,8 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal holle schroef	aluminumlegering geanodiseerd
Materiaal losring	POM
Materiaal regelschroef	Messing
Materiaal zwaai-aansluiting	POM