

stuurleiding KES-SEC-AC-2,5

Artikelnummer: 525713

FESTO

verbindt de motorcontroller SEC-AC... met een willekeurige PLC.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Kabeleigenschap	Standaard
Bedrijfsspanningsbereik DC	0 ... 24 V
Beschermingsgraad	IP20
Opmerking bij beschermingsgraad	in gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Buigradius, flexibele bekabeling	≥ 220 mm
Elektrische aansluiting 1, functie	Zijde field device
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Stekker
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, design	hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	25
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	25
Elektrische aansluiting 2, functie	Sturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	26
Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere	25
Draadeindes	Kabelschoen
Kabelmontage	5x(2x0,25)+16x(0,25)
Kabeldiameter	11 mm
Kabellengte	2,5 m
Geleider-nominale doorsnede	0,25 mm ²
Kabelidentificatie	zonder labelhouder