



Naderingsschakelaar SME-8F-DS-24V-K5,0-OE

Artikelnummer: 525897

FESTO

elektrisch, met reedcontact, voor aandrijvingen met sensorgleuf 8, montage van boven, met kabel.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Schakeluitgang	met contact bipolair
Schakelementfunctie	NO-contact
Max. uitgangsstroom	500 mA
Kabellengte	5 m
Elektrische aansluiting	3-aderig Kabel
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4
Design	voor T-gleuf
Bestand tegen kortsluiting	nee
Meetprincipe	magnetisch Reed
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	nee
Schakeltoestandindicator	LED geel
Uitschakeltijd	0,03 ms
Inschakeltijd	≤ 0,5 ms
Max. schakelvermogen DC	10 W
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Toelating	c UL us - Listed (OL)
Productgewicht	60 g
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie behuizing	PA
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR