


vacuümzuiger ESS-40-GT-M6

Artikelnummer: 525972

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	5,5 mm
Min. werkstukradius R	35 mm
Nominale diameter	2,5 mm
Zuignapdiameter	40 mm
Zuignapvolume	5,4 cm ³
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 4
Zuignapvorm	rond diep
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	64 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	20 N
Productgewicht	14 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M6
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®