


vacuümzuiger ESS-50-BT-M10

Artikelnummer: 525994

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10 mm
Min. werkstukradius R	40 mm
Nominale diameter	2,5 mm
Zuignapdiameter	50 mm
Zuignapvolume	17,6 cm ³
Inbouwpositie	willekeurig
Toekenning zuignaphouder	Grootte 5
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	100 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	39 N
Productgewicht	25 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	M10
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®