


vacuümzuiger ESS-80-BT-G1/4-I

Artikelnummer: 525998

FESTO

eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	10,5 mm
Min. werkstukradius R	100 mm
Nominale diameter	2,5 mm
Zuignapdiameter	80 mm
Zuignapvolume	59,1 cm ³
Inbouwpositie	willekeurig
Zuignapvorm	rond, vouwbalg 1,5-voudig
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Houdkracht bij nominale werkdruk	237 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	102 N
Productgewicht	87,5 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/4
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal inschroeftap	aluminiumlegering
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®