

vacuümzuignap ESV-100-GT

Artikelnummer: 526005

FESTO

aan slijtage onderhevig onderdeel, eenvoudig verwisselbaar



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Hoogtecompensatie zuignaphouder	9 mm
Min. werkstukradius R	135 mm
Zuignapdiameter	100 mm
Zuignapvolume	53,9 cm ³
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	rond, klokvormig
Zuignapvorm	rond diep
Werkdruk	-0,95 ... 0 bar
Nominale werkdruk	-0,7 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht in navolging van ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm	375 N
Houdkracht bij nominale werkdruk	100 N
Laterale kracht bij nominale werkdruk	183 N
Productgewicht	58,9 g
Soort bevestiging	via vacuümaansluiting
Kleur	roodbruin
Shore-hardheid	72 +/- 5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal zuiger	Vulkollan®