


# vacuümgenerator VN-30-H-T6-PQ4-VA5-R02

Artikelnummer: 526146

FESTO

Standaard, hoge onderdruk, breedte 24 mm, T-vorm met insteekkoppeling en geluiddemper open. Vacuümaansluiting met uitwendige schroefdraad.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde                                    |
|---|---|
| Nominale diameter Laval-mondstuk        | 3 mm                                      |
| Rastermaat                              | 24 mm                                     |
| Type geluiddemper                       | open                                      |
| Inbouwpositie                           | willekeurig                               |
| Ejectorkarakteristiek                   | hoog vacuüm<br>Standaard                  |
| Geïntegreerde functie                   | Geluiddemper open                         |
| Constructieve opbouw                    | T-vorm                                    |
| Werkdruk voor max. zuigvolumestroom     | 3 bar                                     |
| Werkdruk                                | 1 ... 8 bar                               |
| Werkdruk voor maximaal vacuüm           | 3,7 bar                                   |
| Max. vacuüm                             | 93 %                                      |
| Nominale werkdruk                       | 6 bar                                     |
| Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer   | 186 l/min                                 |
| Beluchtingstijd bij nominale werkdruk   | 0,1 s                                     |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking niet mogelijk            |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 1 - lage corrosieweerstand                |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-zone III                        |
| Mediumtemperatuur                       | 0 ... 60 °C                               |
| Geluidsdrukniveau bij nominale werkdruk | 78 dB(A)                                  |
| Omgevingstemperatuur                    | 0 ... 60 °C                               |
| Max. aandraaimoment                     | 0,8 Nm                                    |
| Productgewicht                          | 189 g                                     |
| Soort bevestiging                       | met doorgangsboring<br>met toebehoren     |
| Pneumatische aansluiting 1              | QS-10                                     |
| Pneumatische aansluiting 3              | Geluiddemper open                         |
| Vacuümaansluiting                       | G1/4                                      |
| Materiaal aansluitdraad                 | aluminumlegering                          |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform                              |
| Materiaal dichtingen                    | NBR                                       |
| Materiaal receiver nozzle               | POM                                       |
| Materiaal behuizing                     | POM-versterkt                             |
| Materiaal geluiddemper                  | gespuitgiet aluminium<br>POM<br>PU-schuim |
| Materiaal straalmondstuk                | aluminumlegering                          |
| Materiaal schroefkoppeling              | Messing<br>vernikkeld                     |