


# busknoop CPX-FB23-24

Artikelnummer: 526176

FESTO

voor modulaire elektrische CPX-terminal.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Protocol	CC-Link
Afmetingen B x L x H	(inclusief verbindingblok) 50 mm x 107 mm x 50 mm
Productgewicht	115 g
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal behuizing	PA-versterkt PC
LED-indicatie productspecifiek	M: Modify, parametrisatie PL: lastvoeding PS: Elektronica voorziening, sensorvoorziening SF: systeemfout
LED-indicatie busspecifiek	Error: communicatiefout RD: Gegevens ontvangen Run: communicatiestatus SD: Gegevens verzenden
Toestelspecifieke diagnose	Kanaal- en module-georiënteerde diagnose Onderspanningsmodules Diagnose-geheugen
Bedienelementen	DIL-schakelaar
Veldbusinterface	Sub-D-contactdoos, 9-polig te assembleren Sub-D-stekker Schroefklemmenstrook, IP20
Maximaal adresvolume ingangen	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Opmerking bij ingangen	14 bytes bij Rx (F23) 32 byte bij RWr (F23) 64 byte bij Rx, RWr (F24)
Maximaal adresvolume uitgangen	32 Byte 64 Byte 14 Byte
Opmerking over uitgangen	64 byte bij Ry, RWw (F24) 14 byte bij Ry (F23) 32 byte bij RWw (F23)
Parametrisatie	Diagnosegedrag Failsafe-reactie Forcing van kanalen Signaal-setup Systeemparameter

Kenmerk	Waarde
Baudsnelheid	156 ... 10000 kbit/s
Extra functies	De systeemstatus kan weergegeven worden via procesgegevens Extra diagnose-interface voor bedieningseenheden
Bedrijfsspanningsbereik DC	18 ... 30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Eigen stroomverbruik bij bedrijfsspanning	Typ. 70 mA