

filterregelventiel

LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO

Artikelnummer: 526279


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

met getapte aansluitplaat zonder manometer, manuele condensataftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelbaar zonder manometer
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm ³
drukindicator	M5 voorbereid
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	210 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	114 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal schaal	PC