

filter

LF-1/8-D-5M-MICRO

Artikelnummer: 526299


Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

[met getapte aansluitplaat, manuele condensataaftap.](#)

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensataaftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm ³
Werkdruk	0 ... 10 bar
normaal nominaal debiet	290 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [:-9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	64 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/8
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	PC