

olienevelaar LOE-M5-D-MICRO

Artikelnummer: 526309



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

zonder getapte aansluitplaat, aansluitschroefdraad in de behuizing.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	6,5 cm ³
Werkdruk	1 ... 10 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	3 l/min
normaal nominaal debiet	200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	39 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	PC