

Olienevelaar LOE-N1/8-D-MICRO


Artikelnummer: 526311
Einde productie

FESTO

met getapte aansluitplaat.

Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.

Einde productie. Leverbaar tot 2016. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	6,5 cm ³
Werkdruk	1 ... 10 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	3 l/min
normaal nominaal debiet	410 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	59 g
Soort bevestiging	met toebehoren naar keuze: inline-installatie
Pneumatische aansluiting 1	NPT1/8-27
Pneumatische aansluiting 2	NPT1/8-27
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC