


geluiddemper UC-QS-10H

Artikelnummer: 526475

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Aantal stuks per verpakking	1
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1 MPa
Werkdruk	0 ... 10 bar
Debiet tegen atmosfeer	3.100 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geluidsdrumniveau	68 dB(A)
Omgevingstemperatuur	-10 ... 70 °C
Productgewicht	5,5 g
Pneumatische aansluiting	QS-10
Materiaal silencer insert	PE
Materiaal inschroeftap	PE
Materiaal - opmerking	RoHS conform