



Lineaire aandrijving DGP-25-400-PPV-A-B

Artikelnummer: 526646

FESTO

voor positiedetectie (magneet), zuigerstangloos, met vormgesloten verbinding tussen zuiger en meenemer en instelbare eindpositiedemping voor en achter.
Einde productie. Leverbaar tot 2013.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Slag	400 mm
Zuigerdiameter	25 mm
Demping	PPV: pneumatische demping aan beide zijden instelbaar YSR: Schokdemper, harde merklijn
Inbouwpositie	willekeurig
Geleiding	Basisgeleiding
Meeneemprincipe	vormgesloten (gleuf)
Positiedetectie	voor naderingsschakelaar
Werkdruk	2 ... 8 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Dempingslengte	18 mm
Dwarsmoment Mx (diagram)	1 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, terugloop	295 N
Theoretische kracht bij 6 bar, voorwaartse slag	295 N
Te verplaatsen massa	180 g
te verplaatsen massa bij 0 mm slag	180 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	840 g
Toeslag massafactor per 10 mm slag	36 g
Alternatieve aansluitingen	zie productafbeelding
Pneumatische aansluiting	G1/8
Informatie materiaal deksel	gegoten aluminium gecoat
Informatie materiaal dichtingen	NBR TPE-U(PU)
Informatie materiaal behuizing	Aluminium geanodiseerd