


# Naderingsschakelaar SMT-10F-NS-24V-K0,3Q-M8D

Artikelnummer: 526681

FESTO

elektrisch, contactloos, NPN, voor aandrijvingen met sensorgleuf 10,  
montage van boven, met M8-stekker.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	voor ronde gleuf
Toelating	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Schakeluitgang	NPN
Schakelelementfunctie	NO-contact
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Inschakeltijd	0,5 ms
Uitschakeltijd	0,5 ms
Max. uitgangsstroom	200 mA
Max. schakelvermogen DC	6 W
Spanningsbreuk	2 V
Reststroom	0,01 mA
Bestand tegen kortsluiting	ja
Bedrijfsspanningsbereik DC	5 ... 30 V
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Elektrische aansluiting	Kabel met stekker M8x1 3-polig
Uitgangsrichting aansluiting	haaks
Kabellengte	0,3 m
Materiaal - informatie kabelmantel	PUR
Soort bevestiging	geklemd in ronde gleuf
Aanhaalmoment	0,2 Nm
Productgewicht	5 g
Materiaal - informatie behuizing	PA
Schakeltoestandindicator	LED geel
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-5 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP65 IP67