


Servomotor MTR-AC-55-3S-AA

Artikelnummer: 526723

FESTO

zonder overbrenging, zonder rem.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Roterende signaalopnemer (resolver)	Resolver
Temperatuurcontrole	PTC-weerstand
Max. toerental	8.090 1/min
Nominaal toerental	6.800 1/min
Duurstilstandstroom	2,15 A
Isolatiebeschermklasse	F
Motorconstante	0,457 Nm/A
Nominaal vermogen motor	468 W
Nominale spanning DC	325 V
Nominale stroom motor	1,4 A
Piekstroom	6,4 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-richtlijn lage spanning
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	max. 90%
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-40 ... 40 °C
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,2 kgcm ²
Massatraagheidsmoment rotor	0,2 kgcm ²
Nominaal draaimoment	0,66 Nm
Piekdraaimoment	2,8 Nm
Stilstanddraaimoment	0,98 Nm
Toegestane axiale asbelasting	75 N
Toegelaten radiale asbelasting	150 N
Productgewicht	1.500 g