



manometer

MA-50-1,6-R1/4-MPA-E-RG

Artikelnummer: 526782

FESTO

met aanduiding in MPa, instelbaar bereik rood/groen.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Weergavebereik	0 ... 1,6 MPa
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	50
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,6 MPa
Werkdruk	0 ... 16 bar
Bedrijfsdruk	0 ... 232 psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	R1/4
Materiaal in contact met media	Messing
Materiaal inschroeftap	Messing
Materiaal behuizing	ABS
Materiaal scherm	PMMA
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	75 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geen acetylene geen zuurstof