


Drukschakelaar SDE5-V1-O-Q3-P-M8

Artikelnummer: 527456

FESTO

voor vacuüm, met stekkeruitvoering M8.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Schakeluitgang | PNP |
| Schakelementfunctie | NO-contact |
| Schakelfunctie | Drempelwaarde met vaste hysteresis |
| Elektrische aansluiting | Stekker M8x1 3-polig volgens EN 60947-5-2 rond design |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Pneumatische aansluiting | QS-3 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Bestand tegen kortsluiting | klokkend |
| Meetgrootte | Relatieve druk |
| Meetmethode | Piëzoresistente drukschakelaar |
| Bescherming tegen omgekeerde polariteit | voor alle elektrische aansluitingen |
| Instelbereik drempelwaarde | 0 ... 100 % |
| Schakeltoestandindicator | LED geel |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 15 ... 30 V |
| Max. uitgangsstroom | 100 mA |
| Bedrijfsmedium | gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Mediumtemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur | 0 ... 50 °C |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) C-Tick |
| Productgewicht | 19 g |
| Drukmeetbereik aanvangswaarde | 0 bar |
| Drukmeetbereik eindwaarde | -1 bar |
| Hysteresis FS | 2 % |
| Reproductie schakelwaarde | 0,3 % |
| Soort bevestiging | met accessoires |
| Materiaal - tip | LABS-houdende stoffen inbegrepen |
| Materiaal - informatie behuizing | PA POM PPS-versterkt |