


Drukschakelaar SDE5-V1-O-Q3E-P-M8

Artikelnummer: 527459

FESTO

voor vacuüm, met stekkeruitvoering M8.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact
Schakelfunctie	Drempelwaarde met vaste hysteresis
Elektrische aansluiting	Stekker M8x1 3-polig volgens EN 60947-5-2 rond design
Beschermingsgraad	IP40
Pneumatische aansluiting	QS-3
Inbouwpositie	willekeurig
Bestand tegen kortsluiting	klokkend
Meetgrootte	Relatieve druk
Meetmethode	Piëzoresistente drukschakelaar
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Instelbereik drempelwaarde	0 ... 100 %
Schakeltoestandindicator	LED geel
Bedrijfsspanningsbereik DC	15 ... 30 V
Max. uitgangsstroom	100 mA
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Mediumtemperatuur	0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	c UL us - Recognized (OL) C-Tick
Productgewicht	19 g
Drukmeetbereik aanvangswaarde	0 bar
Drukmeetbereik eindwaarde	-1 bar
Hysteresis FS	2 %
Reproductie schakelwaarde	0,3 %
Soort bevestiging	met accessoires
Materiaal - tip	LABS-houdende stoffen inbegrepen
Materiaal - informatie behuizing	PA POM PPS-versterkt