


fijnfilter MS4N-LFM

Artikelnummer: 527698

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Reeks | MS |
| Grootte | 4 |
| Constructieve opbouw | Vezelfilter |
| Filterfijnheid | 0,01 ... 1 µm |
| Condensaataftap | volautomatisch manueel draaiend halfautomatisch |
| Werkdruk | 0 ... 14 bar |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen |
| Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse | 360 l/min |
| Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse | 54 l/min |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel geïntegreerd als metalen reservoir |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| verschuldrukindicator | Optische display met druksensor |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal filter | boorsilicaatvezel |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |