

olienevelaar MS4N-LOE

Artikelnummer: 527702

FESTO

Met NPT-schroefdraad.



Afbeelding als voorbeeld

Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | 4 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Max. olietankinhoud | 30 ml |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel geïntegreerd als metalen reservoir |
| Werkdruk | 1 ... 12 bar |
| Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie | 40 l/min |
| normaal nominaal debiet | 1.100 ... 2.200 l/min |
| Toelating | c UL us - Recognized (OL) |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Olie-viscositeit | ISO VG 32 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 194 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal schaal | aluminumlegering |