

# verzorgingseenheid FRC-M5-D-7-5M-MICRO

Artikelnummer: 527860



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

zonder getapte aansluitplaat, aansluitschroefdraad in de behuizing,  
met manometer, manuele condensataftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de  
typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor  
alternatieve producten.

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelbaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm <sup>3</sup>
Filterfijnheid	5 µm
drukindicator	met manometer
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,3 bar
normaal nominaal debiet	80 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:~:]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	113 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	M5
Pneumatische aansluiting 2	M5
Materiaal behuizing	aluminumlegering
Materiaal schaal	PC