

# verzorgingseenheid FRC-QS4-D-7-5M-MICRO

Artikelnummer: 527876



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

FESTO

Aansluitplaat met stekkeraansluiting, met manometer, manuele condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataaftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Filterregelbaar met manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm <sup>3</sup>
Filterfijnheid	5 µm
drukindicator	met manometer
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysterisis	0,3 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-::-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	149 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Materiaal behuizing	aluminiumlegering
Materiaal schaal	PC