

verzorgingseenheid FRC-QS4-D-7-O-5M-MICRO-H

Artikelnummer: 527879



Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

aansluitblok met stekker aansluiting, zonder manometer,
halfautomatische condensataaftap.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de
typecode in te voeren in het zoekveld.

Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor
alternatieve producten.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Micro
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Condensataaftap	halfautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelbaar zonder manometer Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. hoeveelheid condensaat	3 cm ³
Filterfijnheid	5 µm
drukindicator	M5 voorbereid
Werkdruk	1 ... 10 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysterisis	0,3 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [:-::-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	139 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	QS-4
Pneumatische aansluiting 2	QS-4
Materiaal behuizing	aluminiumlegering
Materiaal schaal	PC