

drukregelventielbatterij LRB-1/2-D-7-O-K2-MIDI


Artikelnummer: 528957

Classic - niet voor nieuwe constructies gebruiken

met verbindingskit, aansluitplaat en bevestigingsbeugels, blok met 2, 3, 4 of 5 drukregelaars, zonder manometer.

Moderne alternatieven vindt u door de eerste vier karakters van de typecode in te voeren in het zoekveld.

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Midi
Reeks	D
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	direct gestuurd membraanregelventiel met doorlopende druktoevoer
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met voordrukcompensatie met secundaire ontluchting
drukindicator	G1/4 voorbereid
Werkdruk	1 ... 16 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 7 bar
Max. drukhysteresis	0,2 bar
normaal nominaal debiet	3.800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.950 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal aansluitplaat	Gespuitsgiet zink
Materiaal bedieningscomponent	PA
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Gespuitsgiet zink