

# Ventieleiland CPA-SC-MP-VI

Artikelnummer: 529045  
Einde productie

FESTO

met multipoolaansluiting.

Einde productie. Leverbaar tot 2014. Zie het Support Portal voor alternatieve producten.



Afbeelding als voorbeeld

## Informatieblad

Totaal gegevensblad - individuele waarden zijn afhankelijk van uw configuratie.

Kenmerk	Waarde
Ventielfunctie	2x2/2 open/gesloten monostabiel 2x3/2 gesloten monostabiel 2x3/2 open monostabiel 3/2 gesloten monostabiel 5/2 bistabiel 5/2 monostabiel 5/3 belucht 5/3 ontluicht 5/3 gesloten
Ventielgrootte	10 mm
Max. normale nominaal debiet	180 l/min bei 10 mm
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Elektrische sturing	Multipool
Max. aantal ventielplaatsen	20
Max. aantal drukzones	2
Elektrisch I/O-systeem	ja
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Breedte	10 mm
Beschermingsgraad	IP40
Toelating	c UL us - Recognized (OL)
Nominale diameter	2,5 mm
Ontluchtingsfunctie	niet regelbaar
Soort bediening	elektrisch
Type eiland	82
Constructieve opbouw	Zuigerschuif
Stuurluichttoevoer	extern intern
Ventieleilandmontage	vast raster
Schakelpositie-indicator	LED
Stuurdruk	3 ... 8 bar
geschikt voor vacuüm	ja
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegelaten spanningschommelingen	+/- 10 %
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1
Mediumtemperatuur	-5 ... 50 °C
Stuurmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]