

# filter MS6-LF-1/2-CRM-Z

Artikelnummer: 529608

FESTO

5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaaftap, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm <sup>3</sup>
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	3.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	600 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	PC
Materiaal scheidingsplaat	POM