

Filter MS6-LF-3/8-CRM-Z

Artikelnummer: 529640

FESTO

5µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaaftap, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Sinterfilter met centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm ³
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Werkdruk	0 ... 20 bar
normaal nominaal debiet	3.000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	600 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	PE
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC