

# Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-ARM-Z

Artikelnummer: 529656

FESTO

0,01µm-filter, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel,  
manuele condensaaftap, debietrichting van rechts naar links.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	0,01 µm
Filterrendement	99,9999 %
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Vezelfilter
Max. hoeveelheid condensaat	38 cm <sup>3</sup>
Werkdruk	0 ... 20 bar
Max. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	900 l/min
Min. standaarddebiet voor luchtkwaliteitsklasse	135 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Restoliegehalte	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	600 g
Soort bevestiging	naar keuze: inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - opmerking	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal filter	boorsilicaatvezel
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC