



olienevelaar MS6-LOE-1/2-R-Z

Artikelnummer: 529776

FESTO

kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|---|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Constructieve opbouw | Proportionele olienevelaar (standaard) |
| Max. olietankinhoud | 75 cm ³ |
| Reservoirbescherming | Kunststofbeschermmantel |
| Werkdruk | 1 ... 16 bar |
| Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie | 50 l/min |
| normaal nominaal debiet | 7.200 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B1/B2-L |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Geschikt voor levensmiddelen | zie uitgebreide materiaalinformatie |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Olie-viscositeit | ISO VG 32 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 600 g |
| Soort bevestiging | inline-installatie met toebehoren naar keuze: |
| Pneumatische aansluiting 1 | G1/2 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G1/2 |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal schaal | PC |