

olienevelaar MS6-LOE-1/2-U

Artikelnummer: 529777

FESTO

metalen reservoir, debietrichting van links naar rechts.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Constructieve opbouw	Proportionele olienevelaar (standaard)
Max. olietankinhoud	80 cm ³
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Werkdruk	1 ... 16 bar
Minimaal debiet voor olienevelaarfunctie	50 l/min
normaal nominaal debiet	7.200 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Geschikt voor levensmiddelen	zie uitgebreide materiaalinformatie
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Olie-viscositeit	ISO VG 32
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	810 g
Soort bevestiging	inline-installatie met toebehoren naar keuze:
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Materiaal schaal	aluminumlegering