

# inschakelventiel MS6-EE-1/2-V110

Artikelnummer: 529823

FESTO

elektrisch, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

| Kenmerk                                 | Waarde  |
|---|---|
| Constructieve opbouw                    | Zuigerschuif  |
| Soort bediening                         | elektrisch  |
| Ontluchtingsfunctie                     | niet regelbaar  |
| Handbediening                           | met vergrendeling<br>duwend   |
| Soort reset                             | mechanische veer  |
| Soort sturing                           | voorgestuurd  |
| Ventiefunctie                           | 3/2 gesloten monostabiel  |
| Werkdruk                                | 4 ... 18 bar  |
| C-waarde                                | 29 l/sbar   |
| b-waarde                                | 0,4   |
| normaal nominaal debiet                 | 7.000 l/min   |
| Inschakelduur                           | 100 %   |
| Spoeleigenschappen                      | 110 V AC: 50/60 Hz, schakelvermogen 3 VA, houdvermogen 2,4 VA   |
| Toegelaten spanningsschommelingen       | +/- 10 %  |
| Bedrijfsmedium                          | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]<br>Inerte gassen   |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK        | 2 - matige corrosieweerstand  |
| Materiaal - opmerking                   | RoHS conform  |
| LABS-conformiteit                       | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Mediumtemperatuur                       | -10 ... 60 °C   |
| Beschermingsgraad                       | IP65  |
| Omgevingstemperatuur                    | -10 ... 60 °C   |
| Toelating                               | c UL us - Recognized (OL)   |
| Geschikt voor levensmiddelen            | zie uitgebreide materiaalinformatie   |
| Soort bevestiging                       | inline-installatie<br>met toebehoren<br>naar keuze:   |
| Inbouwpositie                           | willekeurig   |
| Stroomrichting                          | niet omkeerbaar   |
| Productgewicht                          | 740 g   |
| Pneumatische aansluiting 1              | G1/2  |
| Pneumatische aansluiting 2              | G1/2  |
| Pneumatische aansluiting 3              | G1/2  |
| Stuurlichttoevoer                       | intern  |
| Elektrische aansluiting                 | Aansluitpatroon vorm C volgens EN 175301-803<br>Stekker<br>volgens DIN EN 175301-803<br>vierhoekige constructie |
| Materiaal dichtingen                    | NBR   |
| Materiaal behuizing                     | gespuitgiet aluminium   |