


Stappenmotor MTRE-ST-42-48S-AA

Artikelnummer: 530059

FESTO

met geïntegreerde controller.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Staphoek bij volledige stap	1,8 deg
Staphoektolerantie	±5%
Bedrijfsspanningsbereik DC	24 ... 48 V
Isolatiebeschermklasse	B
Nominale spanning DC	48 V
Nominale stroom motor	1,2 A
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	45 - 80 %
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	0 ... 50 °C
Toelating	C-Tick
Totaal gedreven traagheidsmoment	0,068 kgcm ²
Houdmoment motor	0,34 Nm
Massatraagheidsmoment rotor	0,068 kgcm ²
Toegelaten axiale asbelasting	7 N
Toegelaten radiale asbelasting	18 N
Productgewicht	450 g
Elektrische aansluittechniek	Stekker