


# Motorcontroller SEC-ST-48-6-P01

Artikelnummer: 530069

FESTO

voor stappenmotor.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Modus controller	Bipolar-Chopper-Driver
Bedrijfsmodus	tiende van een stap, 2000 stappen per uur
instelbare stroomverlaging	0 of 70 via Dip-schakelaar
Stapinstelling	via Dip-schakelaar
Nominale stroominstelling	Dip-schakelaar
Max.stapfrequentie	40 kHz
Nominale stroom	1,25 ... 6 A
CE-markering	volgens EU-EMV-richtlijn
Lagertemperatuur	-10 ... 50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	610 g
Werkgebied logica-ingang	12 ... 30 V
Elektrische aansluiting	Schroefklem
Soort bevestiging	met DIN-rail