


Verzorgingseenheden (combinatie) MSB6-1/2:H2N2M1-WP-Z

Artikelnummer: 530213

FESTO

Bestaande uit filter, drukregelaar, olienevelaar, wandbevestigingsplaat.
Maximale uitgangsdruk 7 bar, 40 µm-filter, met manometer,
kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele
condensaataftap, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met geïntegreerd slot
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Drukregelaar met manometer Standaardfilter Standaardolienevelaar
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	1 ... 7 bar
Ingangsdruk 1	1,5 ... 18 bar
Normaal nominaal debiet	4.700 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Productgewicht	2.000 g
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2