

Filter-regelventiel MS6-LFR-3/8-D7-CUM-AS-Z

Artikelnummer: 530347

FESTO

Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm-filter, met manometer, vergrendelbare regelknop, metalen reservoir, manuele condensaat aftap, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|-------------------------------------|--|
| Grootte | 6 |
| Reeks | MS |
| Bedieningsveiligheid | met toebehoren sluitbaar |
| Inbouwpositie | loodrecht +/- 5° |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| condensaataftap | manueel draaiend |
| Constructieve opbouw | Filterregelbaar met manometer |
| Max. hoeveelheid condensaat | 38 ml |
| Regelfunctie | Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting |
| Reservoirbescherming | Metalen beschermkap |
| Drukaanduiding | met manometer |
| Drukregelbereik | 0,5 ... 12 bar |
| Ingangsdruk 1 | 0,8 ... 20 bar |
| Max. drukhysterisis | 0,25 bar |
| Normaal nominaal debiet | 3.500 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 |
| Lagertemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Luchtreinheidsklasse op de uitgang | 3.7.- volgens DIN ISO 8573-1 |
| Mediumtemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Productgewicht | 1.087 g |
| Soort bevestiging | met accessoires naar keuze: Paneelinbouw in-line-installatie |
| Pneumatische aansluiting 1 | G3/8 |
| Pneumatische aansluiting 2 | G3/8 |
| Materiaal - informatie dichtingen | NBR |
| Materiaal - informatie behuizing | gespuitgiet aluminium |
| Materiaal - informatie bokaal | aluminum kneedlegering |
| Materiaalinformatie scheidingschaal | POM |