

filterregelventiel MS6-LFR-3/8-D7-CUV-AS-Z

Artikelnummer: 530349

FESTO

Maximale uitgangsdruk 12 bar, 5 µm filter, met manometer, afsluitbare regelkop, metalen reservoir, volautomatische condensaat aftap, debietrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	6
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	5 µm
Condensaataftap	volautomatisch
Constructieve opbouw	Filterregelaar met manometer
Max. hoeveelheid condensaat	38 ml
Regelfunctie	Uitgangsdruk constant met secundaire ontluchting
Reservoirbescherming	geïntegreerd als metalen reservoir
Drukaanduiding	met manometer
Werkdruk	2 ... 12 bar
Drukregelbereik	0,5 ... 12 bar
Max. drukhysteresis	0,25 bar
normaal nominaal debiet	3.500 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Mediumtemperatuur	5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	5 ... 60 °C
Productgewicht	1.087 g
Soort bevestiging	naar keuze: Frontpaneelmontage inline-installatie met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G3/8
Pneumatische aansluiting 2	G3/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Informatie materiaal dichtingen	NBR
Informatie materiaal behuizing	gespuitsgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	aluminiumlegering
Informatie materiaal scheidingschotel	POM