

Manometer

MA-50-232-N1/4-PSI-E-RG

Artikelnummer: 530391

FESTO

met aanduiding in psi, instelbaar bereik rood/groen.
Dit product is enkel via Festo Amerika verkrijgbaar.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Afleesbereik [psi]	0 ... 232 psi
Volgens norm	EN 837-1
Nominale grootte manometer	50
Constructieve opbouw	Buisveer-manometer
Soort bevestiging	inline-installatie
Bedrijfsmedium	Inerte gassen neutrale vloeistoffen
Werkdruk	0 ... 232 Psi
Factor wisselbelasting	0,66
Meetnauwkeurigheid klasse	2,5
Beschermingsgraad	IP43
Mediumtemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-20 ... 60 °C
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Aansluitpositie	Achterkant centrisch
Pneumatische aansluiting	NPT1/4-18
Materiaal in contact met media	Messing
Informatie materiaal inschroeftap	Messing
Informatie materiaal behuizing	ABS
Informatie materiaal kijkvenster	PMMA
Kleur behuizing	zwart
Productgewicht	75 g
Opmerking over werkings- en stuurmedium	geen zuurstof Geen acetylene