

# Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4:H2N3M1-WP

Artikelnummer: 531093

FESTO

Bestaande uit filter, drukregelaar, olienevelaar, wandbevestigingsplaat.  
Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, manuele condensaaftap, debietrichting van links naar rechts.



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Bedieningsveiligheid	Draaiknop met vergrendeling met toebehoren, sluitbaar
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
Condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Drukregelventiel met manometer Standaardfilter Standaardolienevelaar
Reservoirbescherming	Kunststofbeschermmantel
Drukaanduiding	met manometer
Werkdruk	1,5 ... 14 bar
Drukregelbereik	1 ... 12 bar
normaal nominaal debiet	800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:-]
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Productgewicht	1.000 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4
Informatie materiaal behuizing	gespuitgiet aluminium
Informatie materiaal reservoir	PC