

Verzorgingseenheden (combinatie) MSB4-1/4:H8N3M2-WP-Z

Artikelnummer: 531096

FESTO

Bestaande uit filter, drukregelaar, olienevelaar, wandbevestigingsplaat.
Maximale uitgangsdruk 12 bar, 40 µm-filter, met manometer, metalen reservoir, manuele condensataaftap, doorstroomrichting van rechts naar links.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	4
Reeks	MS
Inbouwpositie	loodrecht +/- 5°
Filterfijnheid	40 µm
condensaataftap	manueel draaiend
Constructieve opbouw	Drukregelaar met manometer Standaardfilter Standaardolienevelaar
Reservoirbescherming	Metalen beschermkap
Drukaanduiding	met manometer
Drukregelbereik	1 ... 12 bar
Ingangsdruk 1	1,5 ... 14 bar
Normaal nominaal debiet	800 l/min
Bedrijfsmedium	gefilterde, niet-geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm gefilterde, geoliede perslucht, filterfijnheid 40 µm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2
Lagertemperatuur	-10 ... 60 °C
Luchtreinheidsklasse op de uitgang	5.7.- volgens DIN ISO 8573-1
Mediumtemperatuur	-10 ... 60 °C
Soort bevestiging	met accessoires
Pneumatische aansluiting 1	G1/4
Pneumatische aansluiting 2	G1/4