



Naderingsschakelaar SMT-8-SL-PS-LED-24

Artikelnummer: 531145

FESTO

elektrisch, contactloos, PNP, voor aandrijvingen met sensorgleuf 8, met M8-stekker.



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Bedrijfsspanningsbereik DC	10 ... 30 V
Schakeluitgang	PNP
Schakelelementfunctie	NO-contact
Max. uitgangsstroom	200 mA
Elektrische aansluiting	Stekker M8x1 3-polig
Design	voor T-gleuf
Volgens norm	EN 60947-5-2
Bestand tegen kortsluiting	ja
Meetprincipe	inductief
Bescherming tegen omgekeerde polariteit	voor alle elektrische aansluitingen
Schakeltoestandindicator	LED geel
Uitschakeltijd	$\leq 0,5$ ms
Inschakeltijd	$\leq 0,5$ ms
Max. schakelfrequentie	1.000 Hz
Isolatiespanning	50 V
Max. schakelvermogen DC	6 W
Reststroom	$\leq 0,1$ mA
Spanningsbreuk	$\leq 1,8$ V
Bestand tegen overbelasting	beschikbaar
Vervuilingsgraad	3
CE-markering (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU-EMV-richtlijn
Beschermingsgraad	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-25 ... 70 °C
Toelating	C-Tick
Max. aandraaimoment	0,2 Nm
Productgewicht	5 g
Reproduceerbaarheid van de schakelwaarde	+/- 0,1 mm
Uitgangsrichting aansluiting	in de lengte
Soort bevestiging	geklemd in T-gleuf in de lengte in de gleuf inschuifbaar
Materiaal - tip	vrij van koper en PTFE RoHS conform
Materiaal - informatie behuizing	Messing PA hooggelegeerd staal roestvrij verchroomd